

## TUNIQUE FLEXINOX (EPI de catégorie III)



### DOMAINE D'APPLICATION

La tunique FLEXINOX 100% inox alimentaire est utilisée dans les industries de la viande, les établissements de restauration, la grande distribution, l'industrie du textile et bien d'autres domaines. Elle assure une protection contre les coupures, les coups de couteaux à main ou outils coupants à main.


**MATIÈRE :** Plaquettes 100% inox détectable

### CARACTÉRISTIQUES

Grâce à son système d'assemblage exclusif, la tunique FLEXINOX est réversible.

Équipée d'une sangle de dos et d'une sangle de taille 100 % polyuréthane (contact alimentaire selon la directive 2002/72/EC) et bouclerie en polyacétal.

Possibilité d'ajouter un sur-tablier ou une housse pour un maximum d'hygiène et une facilité de nettoyage.



### NORMES ET DIRECTIVES

La tunique Flexinox est conforme au règlement (UE) **EPI 2016/425** (2016).


**EN ISO13998** (2003) **niveau 2** de performance : adapté pour les opérations de désossage.

**Organisme notifié ayant effectué la certification :**

N° 2777 SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath - D15 YN2P - Ireland

**Organisme notifié de contrôle de la fabrication :** N° 0333 AFNOR certification

11 rue Francis De Pressensé - 93571 - La Plaine Saint-Denis



### CONDITIONS DE NETTOYAGE

**Nettoyage/Désinfection :** Le nettoyage de l'EPI peut être réalisé à l'aide d'un pistolet de nettoyage adapté, par trempage, par un brossage énergétique ou en machine à laver. Dans tous les cas, l'eau additionnée de produit doit être à une température maximale de 63°C. Attention, la fiche technique du produit utilisé fait foi à une température d'eau maximum qui peut être plus faible. Une attention toute particulière sur le dosage et la température doit être observée dans le cas de produits alcalin Chlorés ou acides. Utiliser seulement des produits autorisés par les services vétérinaires. L'utilisation de chlore à forte dose et à haute température est déconseillée.

**Désinfection :** La désinfection à haute température peut se faire à l'eau claire d'un minimum de 82°C jusqu'à une température maximale de 90°C, en machine, par trempage ou aspersion.

**Séchage et Stockage :** Séchage forcé par ventilation d'air chaud ou naturel mais dans un endroit sec et bien aéré/ventilé. Stockage dans un endroit frais et sec.

### TAILLES ET RÉFÉRENCES

Largeur x hauteur (cm)	Référence	Poids (grammes)	Stature opérateur (cm)	Tour de taille /poitrine (cm)
55 x 70	<b>OXFL170.37.055X070</b>	1670 g	< 166	< 120
55 x 80	<b>OXFL170.37.055X080</b>	1810 g	< 188	< 120
55 x 90	<b>OXFL170.37.055X090</b>	2020 g	< 200	< 120

N° intrastat : 73239390

*Bien plus que la sécurité®*



Adresse postale : CS 40055 - 49170 - SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE - France - E-mail : manulutex@manulutex.fr - Internet : www.manulutex.fr  
 Site de Champocé-sur-Loire : Zone Artisanale du Mille - 49123 CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE - France - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11  
 Site de St-Germain-des-Prés : Zone Artisanale La Potherie - 49170 ST-GERMAIN-DES-PRÉS - Tel : +33 (0)2 41 39 90 30 - Fax : +33 (0)2 41 39 99 11  
 SAS au capital de 125 000 € - R.C.S. Angers B 332 107 036 (85 B 112) - Siret 332 107 036 00029 - APE 3299Z - TVA FR 73 332 107 036 - EORI FR 332 107 036 00029